


SCHOTT NG9 absorbierender ND-Filter, 3,0 OD, 12,5 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #16-654 3-4TAGE

- 1 + **€26,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€26,00

Stk. 11+
€23,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Optische Dichte OD:
3.0 ±0.07 @ 546nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG9](#)

Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 470
Dicke (mm): 2.10
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 0.100 ±0.017% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen