

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Strahlteiler](#) / [Strahlteilerplatten](#)

Breitbandige polarisierende Strahlteilerplatten



- Wire-Grid-Technologie
- Reflektiert s-polarisiertes Licht, lässt p-polarisiertes Licht durch
- Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):	0.70 ±0.07	Toleranz Größe (mm):	±0.2
Aufbau:	Wire Grid		



Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):	45 ±15		
Substrat:	Corning Eagle XG	Oberflächenqualität:	80-50
Beschichtungsspezifikation:	Surface 2: R _{abs} <2.0% @ 420 - 670nm	Wellenlängenbereich (nm):	420 - 700
Transmission Axis Tolerance (°):	±1		

Materialeigenschaften

Thermische Ausdehnung:	31.7 x 10 ⁻⁷ /°C		
Umwelt & Haltbarkeit			
Betriebstemperatur (°C):	-40 to +200		

Technische Informationen



Produkte

Beschichtungsspezifikation	Betriebstemperatur (°C)	Substrat	Dicke (mm)	CA (mm)	Größe (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Surface 2: R _{abs} <2.0% @ 420 - 670nm	-40 to +200	Corning Eagle XG	0.70	8.5 x 8.5	12.5 x 12.5	#48-544	€187,46 Mengenrabatte	11 In Stock
Surface 2: R _{abs} <2.0% @ 420 - 670nm	-40 to +200	Corning Eagle XG	0.70	21.0 x 21.0	25.0 x 25.0	#48-545	€251,32 Mengenrabatte	17 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com