

[Alle Produkte](#) /
 [Optikkomponenten](#) /
 [Polarisationsoptiken](#) /
 [Lineare Polarisationsfilter](#) /
 [Absorbierende \(dichroitische\) Polarisationsfilter](#) /
 [Laminierte Polarisationsfolien](#)

Lineare NIR-Polarisationsfilter aus Glas



- Ideal für Faseroptik- und Laseranwendungen
- Wellenlängenbereich 750 bis 850 nm und 1000 bis 2000 nm
- Auslöschungsverhältnis von 1000:1

Spezifikationen


Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):	2.00 ±0.2	Parallelität (Bogenminuten):	<4
Toleranz Größe (mm):	+0.0/-0.2	Aufbau:	Dichroic Polarizing Film on Glass

Optische Eigenschaften

Auslöschungsverhältnis:	1000:1	Substrat:	Polymer Film on B270
Transmissionstoleranz (%):	±3		

Technische Informationen



Produkte

Auslöschungsverhältnis	Wellenlängenbereich (nm)	Durchm. (mm)	Toleranz Größe (mm)	Dicke (mm)	Parallelität (Bogenminuten)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
1000:1	750 - 850	12.50	+0.0/-0.2	2.00	<4	#48-891	€306,94 Mengenrabatte	20+ In Stock
1000:1	750 - 850	25.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#48-892	€396,55 Mengenrabatte	3 In Stock
1000:1	750 - 850	30.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#48-893	€396,55 Mengenrabatte	6 In Stock
1000:1	750 - 850	50.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#48-894	€561,35 Mengenrabatte	4 In Stock
1000:1	1000 - 2000	12.50	+0.0/-0.2	2.00	<4	#48-887	€306,94 Mengenrabatte	4 In Stock
1000:1	1000 - 2000	25.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#48-888	€396,55 Mengenrabatte	Kontakt
1000:1	1000 - 2000	30.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#48-889	€396,55 Mengenrabatte	8 In Stock
1000:1	1000 - 2000	50.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#48-890	€561,35 Mengenrabatte	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com