

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Fokussierende \(konkave\) Spiegel](#)

Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel



- Hochwertiges Glassubstrat
- Oberflächengenauigkeit $\lambda/4$ oder $\lambda/2$
- Ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (mm):	+0.0/-0.2	Freie Apertur (%):	90.00
Mittendicke CT (mm):	16.00	Toleranz Mittendicke (mm):	±0.2

Optische Eigenschaften

Beschichtung:	Bare Aluminum	Art der Beschichtung:	Metal
Beschichtungsspezifikation:	$R_{\text{abs}} > 85\% @ 250 - 700\text{nm}$	Oberflächenqualität:	80-50
Toleranz Parent-Brennweite (mm):	±0.5%	Substrat:	Float Glass
Toleranz Y-Offset (mm):	±2.0		

Technische Informationen

Produkte

Größe (mm)	EFL (mm)	Beschichtung	Offset- Winkel (°)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
40.0 x 40.0	134.00	Bare Aluminum	30	#90-976	€1.493,50 Mengenrabatte	Kontakt
40.0 x 40.0	209.00	Bare Aluminum	24	#90-977	€1.493,50 Mengenrabatte	Kontakt
40.0 x 40.0	279.10	Bare Aluminum	14	#90-978	€1.493,50 Mengenrabatte	1 In Stock
55.0 x 55.0	277.60	Bare Aluminum	11	#90-979	€1.493,50 Mengenrabatte	17 In Stock
60.0 x 60.0	279.10	Bare Aluminum	14	#90-980	€1.493,50 Mengenrabatte	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com