


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Strahlteiler](#) / [Strahlteilerplatten](#)

TECHSPEC® $\lambda/10$ -Keilstrahlteilerplatten



- 30 Bogenminuten Keilwinkel zur Minimierung interner Interferenzen
- Breite Palette von Strahlteilverhältnissen
- Quarzglassubstrat

Spezifikationen


Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:	Plate	Toleranz Größe (mm):	± 0.10
Kanten:	Protective Bevel as needed	Dicke (mm):	3.00 ± 0.20
Keilwinkel (arcmin):	30 arcmin		

Optische Eigenschaften

Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)		
Oberflächenebenheit (P-V):	$\lambda/10$	Oberflächenqualität:	20-10
Wellenlängenbereich (nm):	400 - 700		

Technische Informationen



Produkte

Durchm. (mm)	Substrat	Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T)	Wellenlängenbereich (nm)	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
25.00	Fused Silica	30/70	400 - 700	3.00	#34-412	€210,12 Mengenrabatte	12 In Stock
25.00	Fused Silica	50/50	400 - 700	3.00	#34-413	€210,12 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	Fused Silica	70/30	400 - 700	3.00	#34-414	€210,12 Mengenrabatte	5 In Stock
50.00	Fused Silica	30/70	400 - 700	3.00	#34-415	€291,49 Mengenrabatte	Kontakt
50.00	Fused Silica	50/50	400 - 700	3.00	#34-416	€291,49 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	Fused Silica	70/30	400 - 700	3.00	#34-417	€291,49 Mengenrabatte	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com