

[Alle Produkte](#) / [Laseroptiken](#) / [Laserstrahlteiler](#)

TECHSPEC® Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien



- Unbeschichtete erste Oberfläche erlaubt Fresnel-Reflexion
- Beschichtung mit hoher Laserzerstörungsschwelle auf einer Oberfläche
- 10-5 Oberflächenqualität

Spezifikationen


Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):	90	Parallelität (Bogenminuten):	<3
Dicke (mm):	6.35 ±0.20		

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):	0 ±5		
Brechungsindex (n _d):	1.458	Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V):	λ/10	Oberflächenqualität:	10-5

Technische Informationen



Produkte

Durchm. (mm)	Beschichtung	Beschichtungsspezifikation	DWL (nm)	Oberflächenebenheit (P-V)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
12.70	Laser V-Coat (266nm)	R _{abs} <0.25% @ 266nm	266	λ/10	#38-991	€136,00 Mengenrabatte	8 In Stock
12.70	Laser V-Coat (355nm)	R _{abs} <0.25% @ 355nm	355	λ/10	#39-001	€136,00 Mengenrabatte	9 In Stock
12.70	Laser V-Coat (532nm)	R _{abs} <0.25% @ 532nm	532	λ/10	#39-008	€136,00 Mengenrabatte	4 In Stock
12.70	Laser V-Coat (1064nm)	R _{abs} <0.25% @ 1064nm	1064	λ/10	#39-014	€136,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
19.10	Laser V-Coat (266nm)	R _{abs} <0.25% @ 266nm	266	λ/10	#38-992	€158,00 Mengenrabatte	9 In Stock
19.10	Laser V-Coat (355nm)	R _{abs} <0.25% @ 355nm	355	λ/10	#39-003	€158,00 Mengenrabatte	9 In Stock
19.10	Laser V-Coat (532nm)	R _{abs} <0.25% @ 532nm	532	λ/10	#39-009	€158,00 Mengenrabatte	7 In Stock
19.10	Laser V-Coat (1064nm)	R _{abs} <0.25% @ 1064nm	1064	λ/10	#39-015	€158,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	Laser V-Coat (266nm)	R _{abs} <0.25% @ 266nm	266	λ/10	#38-993	€175,00 Mengenrabatte	16 In Stock
25.40	Laser V-Coat (355nm)	R _{abs} <0.25% @ 355nm	355	λ/10	#39-004	€175,00 Mengenrabatte	2 In Stock
25.40	Laser V-Coat (532nm)	R _{abs} <0.25% @ 532nm	532	λ/10	#39-010	€175,00 Mengenrabatte	10 In Stock
25.40	Laser V-Coat (1064nm)	R _{abs} <0.25% @ 1064nm	1064	λ/10	#39-017	€175,00 Mengenrabatte	17 In Stock
38.10	Laser V-Coat (266nm)	R _{abs} <0.25% @ 266nm	266	λ/10	#38-999	€213,00 Mengenrabatte	5 In Stock
38.10	Laser V-Coat (355nm)	R _{abs} <0.25% @ 355nm	355	λ/10	#39-006	€213,00 Mengenrabatte	9 In Stock
38.10	Laser V-Coat (532nm)	R _{abs} <0.25% @ 532nm	532	λ/10	#39-012	€213,00 Mengenrabatte	5 In Stock
38.10	Laser V-Coat (1064nm)	R _{abs} <0.25% @ 1064nm	1064	λ/10	#39-020	€213,00 Mengenrabatte	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com