

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



T-Mount Electrical Shutter (#11-153)

Produkt #11-153 3-4 TAGE



1



€644,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€644,00

Stk. 5+

€570,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Außendurchmesser (mm):
69.0

Ansprechzeit öffnen (ms):
90

Apertur (mm):
30.0

Spulenwiderstand (Ω): 90 @ 25°C
Toleranz Spulenwiderstand (Ω @ 25°C): ±10
Ansprechzeit schließen (ms): 50
Mount: T-Mount
Betriebstemperatur (°C): -10 to +60
Betriebsspannung (V): 4.5 V~ 5.5 VDC
Gewicht (g): 100
Funktion: Shutter
Gewindeart: T-Mount
Betriebsfrequenz (Hz): 7 (full open/close), 30 (partial open/close)
Operating Life Cycle: 100,000
Kompatible Stangen: M6 x 1.0, ¼-20
Tubuslänge (mm): 16.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen