

[Alle Produkte](#) / [Optomechanik](#) / [Optikhalterungen für Labortische und Lochplatten](#) / [Kinematische optische Halterungen der E-Serie](#)

Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung




- 120°-Aussparung für die Montage von Strahlteilern und transmittierenden Optiken
- Günstiger Preis
- Nützliche Halterungen für Experimente und OEM-Systeme

Spezifikationen

Produktdetails

Optiktyp:	Circular	Anzahl an Verstellerschrauben:	2
Physikalische und mechanische Eigenschaften			
Aufbau:	Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings	Feiner Neigewinkel (°):	±3.5
Feiner Kippwinkel (°):	±3.5	Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :	0.25
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):	2		
Gewinde & Montage			
Kompatible Stangen:	M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32		

Technische Informationen



Produkte

Optiktyp	Größe der kompatiblen Optiken (mm)	Höhe optische Achse	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Circular	12.5 - 12.7	25.40	#17-278	€52,53 Mengenrabatte	8 In Stock
Circular	25.0 - 25.4	25.40	#17-279	€52,53 Mengenrabatte	5 In Stock
Circular	50.0 - 50.8	38.10	#17-280	€106,09 Mengenrabatte	7 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com