

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)



Produkt #16-509 3-4 TAGE

[Ähnliche Kameras](#)

-

 1 

+

€1.195,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.195,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:  
USB 3.0

Typ:  
Monochrome Camera

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b><br>IDS Imaging                                                              |
| <b>Gewinde:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#35-088</a>                      |
| <b>Bufferspeicher:</b><br>128MB                                                                |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>uEye+ CP                                                             |
| <b>Modellnummer:</b><br>U3-3060CP-M-GL Rev.2.2                                                 |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony IMX174                                                               |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                        |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                                |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/1.2"                                                                 |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>2.30                                                          |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>1,920 x 1,200                                                         |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>5.86 x 5.86                                                  |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>11.25 x 7.03                                               |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>161.00                                                               |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>12 bit                                                                   |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>39µs - 2s                                                           |
| <b>Stecker:</b><br>USB 3.0, Micro-B                                                            |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power over USB                                                      |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>1.6 - 3.2                                                      |
| <b>GPIOs:</b><br>2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output<br>Supply Voltage, 1 Ground |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO)                                             |
| <b>Größe (mm):</b><br>29.0 x 29.0 x 29.0 (excludes connectors and lens<br>mount)               |
| <b>Gewicht (g):</b><br>47                                                                      |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                       |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                        |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                             |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>Not Specified                                                   |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 to +55                                                    |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +60                                                 |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>8-pin Hirose (HR25)                                                 |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>USB3 Vision v1.0                                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>      |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |

