


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Doppelkonvexe Linsen \(DCX\)](#)

Best-Form-Sphären



- Asymmetrische Form für präzise Fokussierung und kleine Punktgröße
- Substrate aus unbeschichtetem Quarzglas mit Oberflächenqualität 10-5
- Ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Zentrierung (Bogenminuten):	<1	Fase:	Protective as needed
Optische Eigenschaften			
Beschichtung:	Uncoated	Substrat:	Fused Silica
Oberflächenqualität:	10-5	Power (P-V) @ 632,8 nm:	1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:	λ/4	Designwellenlänge Brennweite (nm):	587.6
Wellenlängenbereich (nm):	200 - 2200	Konjugierter Abstand:	Infinite

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
12.50	20.00	17.80	#22-563	€166,86 Mengenrabatte	14 In Stock
12.50	25.00	22.79	#22-564	€166,86 Mengenrabatte	9 In Stock
12.50	40.00	38.65	#22-565	€166,86 Mengenrabatte	13 In Stock
12.50	50.00	48.81	#22-566	€166,86 Mengenrabatte	12 In Stock
25.00	40.00	35.06	#22-569	€209,09 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	50.00	45.02	#22-570	€209,09 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	75.00	72.76	#22-571	€209,09 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	100.00	98.31	#22-572	€209,09 Mengenrabatte	15 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com