


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Fokussierende \(konkave\) Spiegel](#)

TECHSPEC® Präzise sphärische Spiegel für UV



- Designwellenlängen 120 nm und 190 nm
- Ideal für die Fokussierung von VUV- oder DUV-Licht
- Breitbandige Reflexion im VIS- und IR-Bereich
- [Präzise Planspiegel](#) sind ebenfalls verfügbar

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):	25.40 +0.00/-0.20	Rückseite:	Fine Grind
Freie Apertur (%):	90	Randdicke ET (mm):	6.35 ±0.10

Optische Eigenschaften

Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Oberflächenqualität:	20-10
Art der Beschichtung:	Metal	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:	λ/10

Materialeigenschaften

Vakuumkompatibilität:	10 ⁻⁷ Torr
-----------------------	-----------------------

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
25.40	25.00	Enhanced Aluminum (120-600nm)	#24-056	€391,40 Mengenrabatte	8 In Stock
25.40	50.00	Enhanced Aluminum (120-600nm)	#24-057	€391,40 Mengenrabatte	5 In Stock
25.40	75.00	Enhanced Aluminum (120-600nm)	#24-058	€391,40 Mengenrabatte	4 In Stock
25.40	100.00	Enhanced Aluminum (120-600nm)	#24-059	€391,40 Mengenrabatte	5 In Stock
25.40	25.00	Enhanced Aluminum (190-900nm)	#24-062	€391,40 Mengenrabatte	5 In Stock
25.40	50.00	Enhanced Aluminum (190-900nm)	#24-063	€391,40 Mengenrabatte	15 In Stock
25.40	75.00	Enhanced Aluminum (190-900nm)	#24-064	€391,40 Mengenrabatte	11 In Stock
25.40	100.00	Enhanced Aluminum (190-900nm)	#24-065	€391,40 Mengenrabatte	4 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com