

[Alle Produkte](#) / [Laseroptiken](#) / [Laserspiegel](#) / [Laserlinienspiegel](#)

TECHSPEC® Laserlinienspiegel für 2 µm



- >99,8% Reflexion bei 2 µm
- 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 1900-2200 nm
- Hohe Laserzerstörschwelle
- Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Rückseite:	Commercial Polish	Freie Apertur (%):	90
Parallelität (Bogenminuten):	<3		

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):	1900 - 2200		
Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Beschichtung:	Laser Mirror (1900-2200nm)
Beschichtungsspezifikation:	R _{abs} 99.80% @ 2000nm @ 45° AOI R _{avg} 99.5% @ 1900 - 2200nm @ 45° AOI	Oberflächenebenheit (P-V):	λ/10
Oberflächenqualität:	10-5		

Technische Informationen

Produkte

Titel	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Laserlinienspiegel für 2000 nm, 45° AOI, 12,7 mm Durchmesser, 6,35 mm Dicke	#27-563	€146,26	6 In Stock
Laserlinienspiegel für 2000 nm, 45° AOI, 25,4 mm Durchmesser, 6,35 mm Dicke	#27-565	€169,95	16 In Stock
Laserlinienspiegel für 2000 nm, 45° AOI, 50,8 mm Durchmesser, 9,53 mm Dicke	#27-567	€297,67	8 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com