

Optotune fokussierbare Linse, -2 bis +3 Dioptrie, M26 x 0,706 auf M26 x 0,706 | EL-16-40-TC-VIS-5D-M26

Mehr Produkte von [Optotune](#)



Produkt #35-087 3-4 Tage

- 1 + **€1.314,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.314,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ Low Dispersion Polymer

Beschichtung: BBAR (420-950nm)

Typ: Specialty Lens

Wellenlängenbereich (nm):

420 - 950
Abbe-Zahl (v_d): 100.00
Freie Apertur CA (mm): 16.00
Strom (mA): -250 to 250
Größe (mm): 47.0 x 70.0
Steuermodul: #88-940
Fokusbereich: -2 to +3 diopter -500 to +333mm
Brechungsindex n_d: 1.3
Lebensdauer: 1,000,000,000
Modellnummer: EL-16-40-TC-VIS-5D-M26
Gewinde: M26 x 0.706 (Male) M26 x 0.706 (Female)
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65
Energieverbrauch (W): 0 - 0.7
Reaktionszeit (ms): 5 (typical @ 30°C)
Verstellzeit (ms): 25 (typical @ 30°C)
Dicke (mm): 17.60
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: Vertical: 0.25λ @ 525nm Horizontal: 0.50λ @ 525nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen