

SCHOTT Langpassfilter GG-475, 25,4 mm Durchm.

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#46-057** 3-4TAGE

- 1 + **€38,75**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€38,75
Stk. 11+
€38,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.40

cut-off Position λ_c (nm):
475±6

Grenzwellenlänge (nm): 475.00
Dichte (g/cm³): 2.56
Glas-/Filternummer: SCHOTT GG475
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Yellow
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 550.00
Spektrale Transmission t_p (%): 92.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 410.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 531.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen