

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®, 1500 - 1800 nm, 711,24 Rillen/mm, 31,8 x 20 mm

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Produkt #16-878 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 + **€874,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€874,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm: 711.24
Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm): 0.001
Wellenlängenbereich (nm): 1500 - 1800

Minimale Effizienz (%): ≥95 @ 1500 - 1800nm
Größe (mm): 31.80 x 20.00
Einfallswinkel (°): 35.55 ±1
Freie Apertur CA (mm): 30.80 x 19.00
Beschichtung: Dielectric
Aufbau: Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm): 31.80
Modellnummer: 1358003
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 0.95 ±0.050
Typ: Transmission Diffraction Grating
Breite (mm): 20.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): 0.1 (typical)
Polarisation: S and P
Hinweis: S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen