

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Filter für industrielle Bildverarbeitung, neilrot, M35,5 x 0,50



TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters

Produkt #89-817 3-4 TAGE



1



€201,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€201,00

Stk. 10+

€184,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-550, 700-1050

Freie Apertur CA (mm):
31.5

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M35.5 x0.50
Farbe: Light Red
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 633.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 70.00
Fassungsdicke (mm): 5.0
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.0
Hinweis: OD ≥3.0 @ 700 - 1050nm OD ≥4.0 @ 200 - 550nm
Optische Dichte OD: ≥3.0
Außendurchmesser (mm): 37.00
Substratdicke (mm): 1.75 ±0.10
Typ: Mounted Imaging Filter
Wellenlängenbereich (µm): 0.2 - 1.2
Durchschnittliche Transmission (%): ≥90
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen