

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,066X, 1", C-Mount



TitanTL® Telecentric Lens

Produkt #34-013 3-4 TAGE



1



€9.995,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€9.995,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
96.9mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
133.2mm

Gewicht (kg):
9.94

Horizontales Bildfeld, 1" Sensor:
193.8mm

Numerische Apertur NA, Objektseite:

0.0030
Auflösung, Bildraum: 50 lp/mm @ 40% (MTF, open)
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Hinweis: TitanTL®
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 109.0mm
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.066X
Max. Sensorgröße: 1"
Arbeitsabstand (mm): 377
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/11 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±130.9mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 193.9 x 145.4
Filterdurchmesser an der Rückseite (mm): 25.4
Typische Verzeichnung @ 520 nm (%): <0.05
Typische Telezentrie @ 520 nm (°): <0.1
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen