

Modell 1101, 1,5mW zufällige Polarisisation, Lumentum HeNe Laser



Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers



Produkt #62-718 3-4 Tage

1 €790,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€790,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-40 to +70

Ausgangsleistung (mW):
1.5

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad°C):
N/A

Polarisation: Random
Mode: TEM ₀₀
Wellenlänge (nm): 632.80
Gewicht (lbs): 0.54
Länge Laserkopf (Zoll): 9.50
Toleranz Strahldurchmesser (%): ±3
Stromversorgung: #11-380 (110/220V AC), #11-384 (12VDC), #11-385 (24V DC), #11-387 (110/220V AC)
Feuchtigkeit bei Einsatz: 0 to 100%, non-condensing
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +150
Aufwärmzeit (Minuten): 10
Toleranz Strahldivergenz (%): ±3
Statische Ausrichtung: Centered to Outer Cylinder: ±0.01" Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
Pointing Stability (mrad/°C): N/A
Maximum Drift: Mean Power over 8 hrs: ±2.5
Rauschen RMS: 30 Hz - 10 MHz 0.1%
Strahldurchmesser (mm): 0.63
Hersteller: Lumentum
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: HeNe
Strahldivergenz (mrad): 1.30
CDRH-Laserklasse: IIIa
Farbe: Red
Modellnummer: 1101
Durchmesser Laserkopf (Zoll): 1.245
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz): 730
Min. Ausgangsleistung, TEM₀₀ (mW): 1.5
Modenreinheit (TEM₀₀): >95%

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen