

Pixelink M-Serie M4C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe



Produkt #17-819 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€1.750,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1+

€1.750,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Microscopy Camera

Hersteller:
Pixelink

Gewinde:
No Mounting Threads/Tripod Adapter

Bufferspeicher:

Not Specified

Kamera-Familie:
M-Series

Modellnummer:
M4C-CYL

Sensortyp:
CMOSIS CM4000

Sensor:
Progressive Scan CMOS

Verschlusstyp:
Global

Sensorformat:
1"

Auflösung (Megapixel):
4.20

Pixel (h x v):
2,048 x 2,048

Pixelgröße, h x v (µm):
5.5 x 5.5

Sensorfläche, h x v (mm):
11.3 x 11.3

Bildrate (fps):
90.30

Pixeltiefe:
8/10 bit

Belichtungszeit:
Not Specified

Stecker:
USB 3.0, Micro-B

Stromversorgung:
Power over USB

Energieverbrauch (W):
Not Specified

GPIOs:
None

Synchronisation:
Software Trigger

Größe (mm):
85.68 x 54.01 (excludes lens mount)

Gewicht (g):
218.5

Mount:
C-Mount

Gehäuse:
Full

Orientierung des Anschlusses:
Back Panel

Dynamikbereich (dB):
60

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50

Lagerungstemperatur (°C):
-45 to +85

GPIO-Steckertyp:
None

Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 224:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)