


# Pixelink PL-D752CU-T, 1/1,2", 2,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe



Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)



Produkt #33-347 KONTAKT

Ähnliche Kameras

- 1 + €1.495,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.495,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Downloadbereich

Videoausgang:  
USB 3.0

Typ:  
Color Camera

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b><br>Pixelink                                                                                       |
| <b>Gewinde:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#89-408</a>                                            |
| <b>Bufferspeicher:</b><br>Not Specified                                                                              |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>PL-D                                                                                       |
| <b>Modellnummer:</b><br>PL-D752CU-T                                                                                  |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony IMX174                                                                                     |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                                              |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                                                      |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/1.2"                                                                                       |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>2.30                                                                                |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>1,920 x 1,200                                                                               |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>5.86 x 5.86                                                                        |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>11.25 x 7.03                                                                     |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>129.00                                                                                     |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>8/12 bit                                                                                       |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>19µs - 120s                                                                               |
| <b>Stecker:</b><br>USB 3.0, Micro-B                                                                                  |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power over USB                                                                            |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>Not Specified                                                                        |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                                               |
| <b>Größe (mm):</b><br>55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)                                            |
| <b>Gewicht (g):</b><br>89                                                                                            |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                             |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                                              |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Side Panel                                                                   |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>70                                                                                    |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 to +50                                                                          |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-45 to +85                                                                       |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>8-pin Hirose (HR25)                                                                       |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>USB3 Vision v1.0                                                                |
| <b>Betriebssystem:</b><br>Software Driver: Windows 32 and 64 bit                                                     |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |

