

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Praziser absorbierender ND-Filter mit Antireflectbeschichtung, OD 0,1, 25 mm Durchm.



Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #16-047 3-4 Tage



1



€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€100,00

Stk. 11+

€90,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Optische Dichte OD:
0.1 ±10% @ 550nm

Glas-/Filternummer:
SCHOTT NG12

Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: BBAR (450-700nm)
Brechungsindex n_d: 1.49
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 460
Dicke (mm): 4.95 (nominal)
Transmission (%): 79.43
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Freie Apertur (%): 90
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Parallelität (Bogensekunden): <30
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform