

SCHOTT Langpassfilter RG-645, 25,4 mm Durchm.

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#64-513** 3-4TAGE

- 1 + **€27,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€27,50
Stk. 11+
€26,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.40

cut-off Position λ_c (nm):
645±7

Grenzwellenlänge (nm): 645.00
Dichte (g/cm³): 2.65
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG645
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Red
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 720.00
Spektrale Transmission t_p (%): 94.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 560.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 519.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen