

IDS USB3 Farbkamera U3-3270CP-C-HQ, 1/1,8"

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)



Produkt #16-528 3-4 TAGE

[Ähnliche Kameras](#)

1 **€907,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€907,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:

Color Camera

Hersteller:
IDS Imaging

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#35-088](#)

Bufferspeicher:
128MB

Kamera-Familie:
uEye+ CP

Modellnummer:
U3-3270CP-C-HQ Rev.2.2

Sensortyp:
Sony IMX265

Sensor:
Progressive Scan CMOS

Verschlusstyp:
Global

Sensorformat:
1/1.8"

Auflösung (Megapixel):
3.15

Pixel (h x v):
2,048 x 1,536

Pixelgröße, h x v (µm):
3.45 x 3.45

Sensorfläche, h x v (mm):
7.07 x 5.30

Bildrate (fps):
58.00

Pixeltiefe:
12 bit

Belichtungszeit:
25µs - 2s

Stecker:
USB 3.0, Micro-B

Stromversorgung:
Power over USB

Energieverbrauch (W):
1.5 - 3.1

GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output
Supply Voltage, 1 Ground

Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)

Größe (mm):
29.0 x 29.0 x 29.0 (excludes connectors and lens
mount)

Gewicht (g):
47

Mount:
C-Mount

Gehäuse:
Full

Orientierung des Anschlusses:
Back Panel

Dynamikbereich (dB):
Not Specified

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60

GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose (HR25)

Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

REACH 241:
[Contains SVHC\(s\)](#)

