

0,125" Verstellweg, XY-Achse, Mikroserie (A)



Produkt **#38-527** **1 In Stock**

-

1

+

€625⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€625,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
English	Typ:
Without Covered Rails	Hinweis:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Linear (X-Y)	Art der Bewegung:

	Führungssystem:
Ball Bearing	
	Orientierung Verstellschraube:
Center Drive	
	Bühnengröße (mm):
11.2 x 26.2	
	Verstellweg (mm):
3.2	
	Verstellweg (Zoll):
0.125	
	Mittiges Loch:
0.155" (3.9mm) Thru with 8-32 TPI Threaded	
	Aufbau:
Aluminum Body, Stainless Steel Rails	
	Belastbarkeit, senkrecht (kg):
0.25	
	Bühnengröße (Zoll):
0.44 x 1.03	
	Abweichung von gerader Linie (µm):
1	
	Gewicht (g):
6	

Optische Eigenschaften

	Seitenschlag/Wobble (mrad):
0.01	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
Fine Screw (80 Pitch)	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	REACH 241:
Konform	

Produktdetails

- Zwei Größen und drei verschiedene Verstellwege erhältlich
- Versionen mit abgedeckten Schienen (CR)
- Modelle mit X-, XY- und XYZ-Achse

Diese Bühnen sind die kleinsten heute erhältlichen Positionierungsbühnen. Der Schlitten bietet eine präzise, glatte Bewegung ohne Spiel. Abweichung von gerader Linie < 2 Mikrometer, Verstellung über feine 80 TPI Schraube. Die größere Serie (Bühnengröße B) hat einen längeren Verstellweg und höhere Belastungsgrenzen. Die Bohrungen sind mit metrischen Aufbauten kompatibel. Die Modelle mit abgedeckten Schienen (CR) sind etwas breiter, bieten dafür aber Schutz für die Führungsschiene. Um Raumfilter aufzubauen, können mit dem Zubehör Lochblenden montiert werden.

Technische Informationen

