

LightPath 354280 | Gespresste Asphäre, 6,5 mm Durchm., 0,15 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#87-115** AUSVERKAUF 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 +

€41,95

+ WARENKORB

Stk. 1+
€41,95

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.50 ±0.020

Effektive Brennweite EFL (mm):
18.40 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.15

Substrat:
[D-ZK3](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 5.5
Randdicke ET (mm): 1.78
Mittendicke CT (mm): 2.18 ±0.05
Blende: 3.33
Fase: Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm): 15.856
Artikelnummer von LightPath: 354280
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 1050 - 1600
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 17.11
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform