

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Prismen](#) / [Spezialprismen](#)

TECHSPEC® Anamorphische Prismenpaare




- Umwandlung von elliptischen Strahlen in Strahlen mit rundem Strahlprofil
- Antireflexionsbeschichtung für übliche Diodenlaserwellenlängen
- Versionen mit und ohne Fassung lieferbar

Spezifikationen

Optische Eigenschaften

Substrat: N-SF11	Oberflächenqualität: 20-10
Winkeltoleranz (Bogenminuten): 3	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm: 3.00
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm: 1.00	

Technische Informationen



Produkte

Beschichtung	Vergrößerung	Mount	Artikelnummer	Preis	Kaufen
NIR I (600-1050nm)	2X-6X	Unmounted	#47-244	€184,37 Mengenrabatte	8 In Stock
NIR I (600-1050nm)	1X-8X	Mounted (Adjustable Magnification)	#34-553	€508,82 Mengenrabatte	Kontakt
Laser V-Coat (405nm)	2X-6X	Unmounted	#65-933	€219,39 Mengenrabatte	5 In Stock
NIR I (600-1050nm)	4.22X	Mounted (Fixed Magnification)	#47-274	€492,34 Mengenrabatte	Kontakt



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com