

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Prismen](#) / [Rechtwinklige Prismen](#)

TECHSPEC®

Rechtwinklige Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse



- Retroreflektor für eine Achse
- Rechtsseitiges Bild
- VIS- und NIR-Varianten erhältlich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (mm): +0/-0.1

Fase:

Protective as needed

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung
(Bogensekunde): ±15

Substrat: [N-BK7](#)

Oberflächenqualität: 40-20

Bildorientierung: Left-Handed



Strahlablenkung (°): 90


Wellenlängenbereich
(nm): 350 - 2200


Passfehler, Power
(Ringe) @ 632,8 nm: 1.25

Unregelmäßigkeit
(Ringe) @ 632,8 nm: 0.25


Technische Informationen









Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

Produkte

Länge Katheten (mm)	Länge Hypotenuse (mm)	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
10.00	14.10	VIS 0° (425-675nm)	#34-402	€112,27 Mengenrabatte	4 In Stock
15.00	21.20	VIS 0° (425-675nm)	#34-403	€120,51 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	35.40	VIS 0° (425-675nm)	#34-404	€157,59 Mengenrabatte	3 In Stock
50.00	70.70	VIS 0° (425-675nm)	#34-405	€272,95 Mengenrabatte	9 In Stock
10.00	14.10	NIR I (600-1050nm)	#34-407	€112,27 Mengenrabatte	10 In Stock
15.00	21.20	NIR I (600-1050nm)	#34-408	€120,51 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	35.40	NIR I (600-1050nm)	#34-409	€157,59 Mengenrabatte	1 In Stock
50.00	70.70	NIR I (600-1050nm)	#34-410	€272,95 Mengenrabatte	6 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com