




[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Planspiegel](#) / [Präzise polierte dielektrische Beschichtungen](#)

TECHSPEC® Breitbandige dielektrische beschichtete Spiegel mit Schaft




- Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
- >99% durchschnittliche Reflexion über breiten Wellenlängenbereich
- Oberflächenqualität 20-10 und 0-45° Einfallswinkel
- TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit [Metallbeschichtung](#) oder [Laserspiegel mit Schaft](#) sind ebenfalls verfügbar

Technische Informationen



A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.



Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.

Produkte

Durchm. (mm)	Oberflächenebenheit (P-V)	Beschichtungsspezifikation	Beschichtung	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
					#14-577 Ausverkauf		
							
					Ausverkauf		
					Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!		
25.00	λ/10	-	Uncoated	13.00		€86,50	15 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com