



[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Planspiegel](#) / [Präzise polierte Metallbeschichtungen](#)

TECHSPEC® Spiegel mit Schaft, Metallbeschichtung




- Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
- Haltbares Quarzglas mit geringem thermischem Ausdehnungskoeffizienten
- Verfügbare Beschichtungen: Enhanced Aluminium, Protected Gold, Protected Silber
- TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit [dielektrischer Beschichtung](#) oder [Laserspiegel mit Schaft](#) sind ebenfalls verfügbar

Technische Informationen



A comparison of the aberrations introduced to a $\lambda/10$ Stemmed Mirror and a $\lambda/10$ First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within $\lambda/10$ specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of $\lambda/5$.



Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.

Produkte

Durchm. (mm)	Oberflächenebenheit (P-V)	Beschichtungsspezifikation	Beschichtung	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
#14-577 Ausverkauf							
							
Ausverkauf							
Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!							
25.00	λ/10	-	Uncoated	13.00		€86,50	15 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com