

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Telezentrisches MercuryTL™ Objektiv mit Flüssiglins, 0,15X



0.15XMercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-188



Produkt #36-188 3-4TAGE

- 1 +

€2.130,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.130,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):  
186.70

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:  
41.2mm

Filtergewinde:  
M62 x0.75 (Female)

Gewicht (g):

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 405                                                                     |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>30.9mm                    |
| <b>Produktnr. Halterung:</b><br><a href="#">#56-871</a> Sold Separately |
| <b>Hinweis:</b><br>MercuryTL™                                           |
| <b>Typische Telezentrie @ 588 nm (°):</b><br><0.050                     |
| <b>Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):</b><br><0.9                      |
| <b>Gewindedurchmesser (mm):</b><br>65                                   |
| <b>Typ:</b><br>Telecentric Lens                                         |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.15X                                      |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>1/2"                                        |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>169 - 265                                |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/10                                            |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):</b><br>41.2 x 30.9       |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |