

TECHSPEC[®] Telezentrisches SilverTL™ Objektiv, 0,16X



0.16X Magnification



Produkt **#56-675** **20+ In Stock**

-

1

+

€1.125^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.125,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

SilverTL™ SeriesSeries:

#56-871 Sold Separately		Produktnr. Halterung:
Telecentric Lens		Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften		
Variable		Blende:
191.00		Länge (mm):
191.00		Länge ohne Gewinde (mm):
65.00		Max. Durchmesser (mm):
416		Gewicht (g):
Anodized Aluminum		Aufbau:
Optische Eigenschaften		
40mm		Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
30mm		Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
8.00		Max. Bildkreis (mm):
0.008		Numerische Apertur NA, Objektseite:
±3		Toleranz Arbeitsabstand (mm):
>40% @ 40 lp/mm		Auflösung, Bildraum MTF @ f/10:
8 (6)		Anzahl Elemente (Gruppen):
<0.030		Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.015		Typische Verzeichnung @ 588 nm (‰):
0.16X		Vergrößerung PMAG:
0.16		Vergrößerung des telezentrischen Objektivs:
177.00		Arbeitsabstand (mm):
40.0 x 30.0		Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
f/6 - f/22		Blende (f/#):
425 - 675nm BBAR		Beschichtung:
±19.74 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)		Tiefenschärfe (mm):
0.16X		Vergrößerung:
VS		Wellenlängenbereich:
Sensor		
1/2"		Max. Sensorgröße:
2.74		Pixel Size (µm):
Gewinde & Montage		
M62 x 0.75 (Female)		Filtergewinde:
C-Mount		Mount:
Konformität mit Standards		
Konform		RoHS 2015:
Anzeigen		Konformitätszertifikat:


PRODUKTDDETAILS

- Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung, f/6 und In-Line-Beleuchtung
- Für Sensoren mit bis zu 7,5 Megapixeln und 2,8 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3" Sensoren
- Vergrößerungen von 0,16X bis 4X


Telezentrische TECHSPEC® SilverTL™ Objektive eignen sich ideal für die Online- und Offline-Bildverarbeitung, wenn exakte Messungen benötigt werden. Diese Objektive zeichnen sich durch eine hochwertige Optik mit einer vereinfachten, nicht fokussierenden mechanischen Konstruktion und eine verstellbare Blende mit Feststellschraube aus. Telezentrische TECHSPEC® SilverTL™ Objektive sind für Mess- und Prüfanwendungen vorgesehen und dank der optionalen In-Line-Beleuchtung noch vielseitiger. Jedes Objektiv hat an der Vorderseite ein Standard-Filtergewinde, an das [Farbfilter](#), [Polfilter](#), [Schutzfenster](#) und [Adapter für LEDs](#) und faseroptische Ringlichter angeschraubt werden können.

Bitte beachten Sie: Es sind Halterungen mit 30 mm Durchmesser erhältlich.


TECHNISCHE INFORMATIONEN




#56-675, 0.16X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot




#56-675, 0.16X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot




#56-675, 0.16X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot



#56-675, 0.16X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 177mm Working Distance, f6



#56-675, 0.16X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 177mm Working Distance, f6





#56-675, 0.16X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 177mm Working Distance, f10



#56-675, 0.16X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 177mm Working Distance, f10

Stock Number	Primary Mag.	Max Diameter A	Mounting Diameter B	Length C	Mounting Length D	Mounting Offset E	Filter Thread F
#56-675	0.16X	65mm	30mm	191mm	50mm	43mm	M62 x0.75

#63-073	0.20X	60mm	30mm	188mm	42mm	45mm	M58 x 0.75
#56-676	0.25X	48mm	30mm	158mm	49mm	44mm	M46 x 0.75
#58-428	0.30X	46mm	30mm	158mm	60mm	43mm	M43 x 0.75
#56-677	0.40X	45mm	30mm	159mm	67mm	33mm	M43 x 0.75
#63-074	0.50X	40mm	30mm	153mm	42mm	68mm	M37 x 0.75
#88-344 (In-Line)				156.2mm	45.1mm	73.4mm	
#56-678	0.60X	42mm	30mm	156mm	57mm	46mm	M40.5 x 0.5
#67-731	0.75X	36mm	30mm	151.2mm	34mm*	82.2mm	M30.5 x 0.5
#88-346 (In-Line)				155.2mm	46.2mm	16.9mm	
#58-430	1.0X	40mm	30mm	114mm	32mm*	17mm	M37 x 0.75
#58-431	2.0X	45mm	30mm	141mm	45mm	17mm	M43 x 0.75
#88-348 (In-Line)				144.6mm	42.2mm	18.8mm	
#58-432	4.0X	61mm	30mm	249mm	99mm	17mm	M58 x 0.75



*Mounting clamp fits over iris