


## TECHSPEC® Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,184X, 2/3“, C-Mount



TitanTL® Telecentric Lens



Produkt #34-005 **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.750<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.750,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

TitanTL® Series **Product Family:**  
Telecentric Lens **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:

Variable	
145.50	Länge (mm):
79	Max. Durchmesser (mm):
0.74	Gewicht (kg):
25.4	Filterdurchmesser an der Rückseite (mm):

## Optische Eigenschaften

47.8mm	Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
39.1mm	Horizontales Bildfeld, 1/1,8" Sensor:
34.7mm	Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
11.00	Max. Bildkreis (mm):
0.0115	Numerische Apertur NA, Objektseite:
70 lp/mm @ 36% (MTF, open)	Auflösung, Bildraum:
6 (4)	Anzahl Elemente (Gruppen):
0.184X	Vergrößerung PMAG:
0.18	Vergrößerung des telezentrischen Objektivs:
110	Arbeitsabstand (mm):
47.8 x 35.9	Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
f/8 - f/22	Blende (f#):
M4 MgF <sub>2</sub>	Beschichtung:
±11.5mm (20% @ 20 lp/mm, open)	Tiefenschärfe (mm):
0.184X	Vergrößerung:
70 lp/mm @ 36%	Auflösung, Bildseite MTF @ F8:
<0.05	Typische Verzeichnung @ 520 nm (%):
<0.1	Typische Telezentrie @ 520 nm (°):
VS	Wellenlängenbereich:

## Sensor

2/3"	Max. Sensorgröße:
2.74	Pixel Size (µm):

## Gewinde & Montage

M72 x 0.75 (Female)	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

## Konformität mit Standards

<a href="#">Anzeigen</a>	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

## Produktdetails

- Telezentrische Objektive mit großem Bildfeld
- Für Sensoren mit bis zu 31,4 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-, T-, M58- und F-Mount; Vollformatversionen (35 mm) verfügbar
- Vergrößerungen von 0,037X bis 0,377X


TECHSPEC® Telezentrische TitanTL® Objektive sind für Bildverarbeitungssysteme und Metrologieanwendungen vorgesehen, bei denen ein großes Bildfeld benötigt wird. Diese Objektive unterstützen große Sensorformate und bieten eine Vielzahl von Arbeitsabständen und Vergrößerungen sowie einen rückseitigen Filterhalter zur einfachen Integration eines optischen Filters. Unsere Ausführungen mit 118, 182 und 242 mm Bildfeld erlauben dank des

integrierten Montageflansches den sicheren Anbau jedes Objektivs ohne zusätzliche Halterung und bieten eine genau positionierte Referenzebene. TECHSPEC® TitanTL® telezentrische Objektive enthalten Beilagscheiben zur Korrektur der Kamera-Sensorposition, eine verstellbare Blende und eine Objektivhalterung mit drei Feststellschrauben zur einfachen Winkelausrichtung der Kamera. Typische Anwendungen sind Prüfungen von Automobil- und Elektronikteilen, Vermessung und Eichung.


Diese Objektive wurden mit dem **Silver Level 2017 Innovators Award** ausgezeichnet.

**Bitte beachten Sie:** Detaillierter Prüfbericht für jedes Objektiv wird mitgeliefert.


## Technische Informationen




#34-005, 0.184X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot



#34-005, 0.184X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot




#34-005, 0.184X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot




#34-005, 0.184X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f8



#34-005, 0.184X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f8



#34-005, 0.184X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f10



#34-005, 0.184X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f10