

TECHSPEC® 0,18mm, Aluminium Beschichtung, rechtwinkliges Prisma aus N-BK7



N-BK7 Right Angle Prisms

Produkt #66-768 Lagernd

1 €135,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€135,00

Stk. 6+

€121,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Aluminum with protective overcoat

Substrat: ☐
N-BK7

Oberflächenqualität:
20-10

Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.02
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 0.30
Länge Katheten (mm): 0.18
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen