

Tragbares Laserleistungsmessgerät für VIS/NIR/CO₂, 0,19 - 20 µm, 250 W



0.19 - 20µm, 250W, VIS/NIR/CO2 Portable Laser Power Meter

Produkt **#78-471** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€1.520⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€1.520,00 stückpreis
Stk. 5+	€1.360,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
17	Lebensdauer (Stunden):
1.50	Reaktionszeit (s):
Touch screen color LCD	Displaytyp:
USB Port Available for Data Transfer	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
181.40	Länge (mm):
210	Gewicht (g):
59.00	Breite (mm):
17.00	Tiefe (mm):
Optische Eigenschaften	
248 - 10600	Wellenlängenbereich (nm):
0.248 - 10.6	Wellenlängenbereich (µm):
0.193 - 20µm	Spektralbereich:
0.248 -10.6µm	Kalibrierter Wellenlängenbereich:
Sensor	
5s	Belichtungszeit:
Elektronische Spezifikationen	
10	Noise Equivalent Power (mW):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
USB Rechargeable Battery	Stromversorgung:
Gewinde & Montage	
2 x 8-32	Mounting Hole for Screw:
Umwelt & Haltbarkeit	
65	Maximum Temperature (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Kleine handliche Ausführung mit Touchscreen-Display
- Computer und Software nicht erforderlich
- Hohe Zerstörschwelle
- Akku aufladbar über USB

Die handlichen Touchscreen-Laserleistungsmessgeräte besitzen ein LCD-Display mit Touchscreen-Funktion, dessen Helligkeit und Bildschirmausrichtung angepasst werden kann und können Wellenlänge und min./max. Leistung anzeigen. Das Gerät ist in zwei Ausführungen lieferbar, mit Siliziumsensor oder Absorber. Diese handlichen Leistungsmessgeräte können Daten zum Speichern über Mini-USB an einen Computer übertragen. Das Modell mit Siliziumsensor (#34-514) ist klappbar und rastet bei 90° ein, sodass es bei 90° Klappwinkel ohne Montagehilfen auf einem optischen Tisch platziert werden kann. Wenn die Strahlhöhe 78 mm über dem optischen Tisch liegt, können Sie das klappbare Laserleistungsmessgerät einfach auf den Tisch legen. Die handlichen Touchscreen-Laserleistungsmessgeräte besitzen beide 8-32-Gewinde für die Montage sowie Akkus zur Stromversorgung.

Bitte beachten: Ein Mni-USB-Kabel wird nicht mitgeliefert.