

TECHSPEC® Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,191X, 4/3“, C-Mount



TitanTL® Telecentric Lens

Produkt #34-016 3-4 TAGE

- 1 + €3.975,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.975,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
33.5mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
46.1mm

Gewicht (kg):
3.58

Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
67.1mm

Numerische Apertur NA, Objektseite:

0.0087
Auflösung, Bildraum: 50 lp/mm @ 35% (MTF, open)
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 90.6mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Hinweis: TitanTL®
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 37.7mm
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.191X
Max. Sensorgröße: 4/3"
Arbeitsabstand (mm): 221
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/11 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±15.2mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 94.2 x 70.7
Filterdurchmesser an der Rückseite (mm): 25.4
Typische Verzeichnung @ 520 nm (%): <0.11
Typische Telezentrie @ 520 nm (°): <0.1
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen