

0,8mW 220V zufällig, HeNe Laser



Low-Noise Lumentum Helium-Neon Laser with self-contained power supply

Produkt #61-373 3-4 TAGE



1



€1.215,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.215,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Ausgangsleistung (mW):
>0.8

Polarisation:
Random

Leistungsstabilität (%):
±2.5

Größe (Zoll):
2.50 x 2.00 x 7.00

Mode:

>95% TEM ₀₀
Wellenlänge (nm): 632.80
Gewicht (lbs): 1.20
Toleranz Strahldurchmesser (%): ±3
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #11-378 Europe: #35-224 Japan: Not Available Korea: Not Available China: #11-378
Aufwärmzeit (Minuten): 10.00
Toleranz Strahldivergenz (%): ±3
Hinweis: For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion
Rauschen RMS: 30 Hz - 10 MHz 1.0%
Strahldurchmesser (mm): 0.48
Hersteller: Lumentum
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: HeNe
Strahldivergenz (mrad): 1.7
CDRH-Laserklasse: IIIa
Farbe: Red
Lebensdauer (Stunden): 12,000
Eingangsspannung (V): 220
Modellnummer: 1507-2
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz): 1090
Min. Ausgangsleistung, TEM₀₀ (mW): 0.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen