

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included)

Produkt #58-260 3-4 TAGE



1



€5.290,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€5.290,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
277.20

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
100.0mm

Filtergewinde:
M154 x 1.50 (Female)

Max. Durchmesser (mm):
160.00

Gewicht (kg):

5.54
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.005
Produktnr. Halterung: #56-873 , Included
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10: >65% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 12 (7)
Hinweis: GoldTL™
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 112.1mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.2
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.5
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.06X
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 170 - 220
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/25
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±129 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 112.1 x 100.0
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen