

TECHSPEC® Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,093X, 4/3“, C-Mount



TitanTL® Telecentric Lens

Produkt #34-018 3-4 TAGE

- 1 + €9.995,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€9.995,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
68.9mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
94.8mm

Gewicht (kg):
10.04

Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
137.8mm

Numerische Apertur NA, Objektseite:

0.0042
Auflösung, Bildraum: 50 lp/mm @ 40% (MTF, open)
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 186.3mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Hinweis: TitanTL®
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 77.5mm
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.093X
Max. Sensorgröße: 4/3"
Arbeitsabstand (mm): 374
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/11 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±64.5mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 193.5 x 145.2
Filterdurchmesser an der Rückseite (mm): 25.4
Typische Verzeichnung @ 520 nm (%): <0.04
Typische Telezentrie @ 520 nm (°): <0.1
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen