

TECHSPEC® Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,093X, 2/3“, C-Mount



TitanTL® Telecentric Lens

Produkt #34-006 3-4 TAGE

- 1 + €3.400,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.400,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
68.5mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
94.1mm

Gewicht (kg):
3.46

Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0058

Auflösung, Bildraum:

70 lp/mm @40% (MTF, open)
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Hinweis: TitanTL®
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 77.0mm
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.093X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 222
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/8 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±45.1mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 94.6 x 71.0
Auflösung, Bildseite MTF @ F8: 70 lp/mm @40%
Filterdurchmesser an der Rückseite (mm): 25.4
Typische Verzeichnung @ 520 nm (%): <0.10
Typische Telezentrie @ 520 nm (°): <0.1
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen