

UV/VIS-Faser, 100 Mikrometer, NA 0,22, SMA-Stecker



Produkt **#23-689** **KONTAKT**

-

1

+

€197^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€197,00 stückpreis
Stk. 5-10	€177,00 stückpreis
Stk. 11-24	€158,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Patchcord	Typ:
Multimode	Fasertyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1.5	Länge (m):
-----	------------

100	Kerndurchmesser (µm):
PVC MONOCOIL (0.112" OD)	Material Hülle:
Optische Eigenschaften	
Nylon	Art der Beschichtung:
0.22	Numerische Apertur NA:
UV-VIS	Wellenlänge:
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
SMA905	Stecker:
Umwelt & Haltbarkeit	
-40 to +100	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

Produktdetails

- Versionen für UV/VIS und VIS/NIR verfügbar
- FC-Stecker kompatibel mit [Raumfiltern](#)
- FC-Stecker kompatibel mit [Halterungen zur Faserpositionierung](#)
- FC- oder SMA-Stecker

Die hochqualitativen optischen Fasern mit Stecker wurden für den UV-VIS- (190 - 1250 nm) oder den VIS-NIR-Bereich (300 - 2400 nm) entwickelt. Die Fasern haben eine Länge von 1,5 Metern und eine Beschichtung aus Nylon oder Tefzel. Sie sind mit verschiedenen Kerndurchmessern von 50 bis 1000 µm verfügbar. Die hochqualitativen optischen Fasern sind mit SMA-905- oder FC/PC-Stecker und einer numerischen Apertur von 0,22 erhältlich und ideal für Anwendungen, die eine hohe Transmission im UV-VIS- oder VIS-NIR-Bereich erfordern.

Technische Informationen

