

Kodak Wratten 2 Neutraldichtefilter-Set mit OD 0,1-4,0, 76,2 x 76,2 mm (13 Filter)



Produkt #15-115 KONTAKT

-

1

+

€2.585¹³⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.585,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Mitgelieferte Filter:
Optical Densities: [0.1](#), [0.2](#), [0.3](#), [0.4](#), [0.5](#), [0.6](#), [0.7](#), [0.8](#),
[0.9](#), [1.0](#), [2.0](#), [3.0](#), [4.0](#)

Neutral Density Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

75 x 75 (Nominal)	Größe (mm):
75.00	Länge (mm):
75.00	Breite (mm):

Konformität mit Standards

AnzeigenKonformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- In großen Größen erhältlich
- Einfach zuzuschneiden
- Kodak-Filternummer 96

Die Kodak Wratten-2-Neutraldichtefilter werden zur Lichtintensitätsreduzierung im sichtbaren Bereich eingesetzt und verändern das spektrale Profil nicht. Die Filter haben eine Dichtetoleranz von ±10%. Obwohl sie Infrarotstrahlung transmittieren, ist die Neutralität nur für sichtbare Wellenlängen gewährleistet. Alle Filter sind 0,1 mm dick.

Bitte beachten Sie: Eine Lagerung in feuchter Umgebung kann zu einem Eintrüben des Filters führen. Der Filter sollte nicht für längere Zeit Temperaturen über 50°C ausgesetzt sein. Jeder 0,3 Dichteschritt entspricht einer Blendenstufe.

SPEZIELLE HANDHABUNG

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten