


Absorbierender ND-Filter, optische Dichte 0,1, 12,5 mm D.

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #63-456 Lagernd

- 1 + **€31,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€31,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):

12.50

Optische Dichte OD:
0.1 ±0.03

Glas-/Filternummer:
[Hoya ND70](#)

Substrat:
ND Filter Glass

Beschichtung:
Uncoated

Brechungsindex n_d :
1.50

Oberflächenqualität:
80-50

Transformationstemperatur (°C):
470

Dicke (mm):
1.20

Toleranz Dicke (mm):
±0.5

Transmission (%):
79.0 (average)

Typ:
Neutral Density Filter

Blockungsbereich (nm):
400 - 700

Toleranz Größe (mm):
±0.1

Parallelität (mm):
<0.02

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)