

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightPath 354220 | Gespresste Asphnare, 7,2 mm Durchm., 0,30 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#87-118** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€14,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€14,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
7.20 ±0.020

Effektive Brennweite EFL (mm):  
11.00 @633nm

Numerische Apertur NA:  
0.25

Substrat: ☐  
[D-ZK3](#)

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                         |
| <b>Designwellenlänge Asphäre (nm):</b><br>633                                 |
| <b>Beschichtung:</b><br>BBAR (600-1050nm)                                     |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>abs</sub> <1.0% @ 600 - 1050nm   |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                          |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>5.5                                          |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>4.21                                             |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>5.03 ±0.05                                     |
| <b>Blende:</b><br>2.00                                                        |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                    |
| <b>Kompatibles Laserfenster:</b><br>Thickness: 0.25 (t) (mm)<br>Material: BK7 |
| <b>Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm):</b><br>6.909                  |
| <b>Artikelnummer von LightPath:</b><br>354220                                 |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>≤200                                       |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                                                  |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>600 - 1050                                |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Collimate or Focus Laser Light                |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>7.9                                            |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |