

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,124X, 4/3", C-Mount



TitanTL® Telecentric Lens

Produkt #34-017 3-4 TAGE



1



€6.420,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€6.420,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
51.8mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
71.2mm

Gewicht (kg):
7.12

Horizontales Bildfeld, 1" Sensor:
103.6mm

Numerische Apertur NA, Objektseite:

0.0056
Auflösung, Bildraum: 50 lp/mm @ 40% (MTF, open)
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 140.1mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Hinweis: TitanTL®
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 58.3mm
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.124X
Max. Sensorgröße: 4/3"
Arbeitsabstand (mm): 284
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/11 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±37.0mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 145.2 x 108.9
Filterdurchmesser an der Rückseite (mm): 25.4
Typische Verzeichnung @ 520 nm (%): <0.07
Typische Telezentrie @ 520 nm (°): <0.1
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen