

TECHSPEC® Telezentrisches PlatinumTL™ Objektiv, 0,28X, 28,7 mm, TFL-Mount



PlatinumTL™ Telecentric Lenses



Produkt #16-748 3-4 Tage

- 1 +

€4.280,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.280,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld, 28,7 mm Sensor:
102.5mm

Länge (mm):
196.12

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
22.9mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

31.8mm
Filtergewinde: M132 x0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 138.6
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 45.7mm
Max. Bildkreis (mm): 28.70
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.023
Produktnr. Halterung: #63-440 Sold Separately
Auflagemaß (mm): 17.5
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 61.8mm
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 50.7mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (7)
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.035
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.012
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.28X
Max. Sensorgröße: APS-C
Arbeitsabstand (mm): 182.00
Mount: TFL-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Tiefenschärfe (mm): ±6.9 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor: 80.0mm
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 80.0 x 60.0
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen