

TECHSPEC® Telezentrisches CobaltTL Objektiv, 0,28X



0.28X Magnification



Produkt #62-921 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €5.540⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€5.540,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

CobaltTL Series **Product Family:**

#63-440 Sold Separately **Produktnr. Halterung:**

Telecentric Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Variable	Blende:
197.50	Länge (mm):
138.6	Max. Durchmesser (mm):
736	Gewicht (g):
17.5	Auflagemaß (mm):

Optische Eigenschaften

50.8mm	Horizontales Bildfeld, 1,1" Sensor:
46.18mm	Horizontales Bildfeld, 1" Sensor:
31.75mm	Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
25.98mm	Horizontales Bildfeld, 1/1,8" Sensor:
23.1mm	Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
17.60	Max. Bildkreis (mm):
0.023	Numerische Apertur NA, Objektseite:
10 (7)	Anzahl Elemente (Gruppen):
<0.113	Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.008	Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
0.28X	Vergrößerung PMAG:
0.28	Vergrößerung des telezentrischen Objektivs:
182	Arbeitsabstand (mm):
50.7 x 37.1	Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
f/6 - f/22	Blende (f/#):
425 - 675nm BBAR	Beschichtung:
±6.22mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)	Tiefenschärfe (mm):
0.28X	Vergrößerung:
VIS	Wellenlängenbereich:

Sensor

1.1"	Max. Sensorgröße:
2.20	Pixel Size (µm):

Gewinde & Montage

M132 x 0.75 (Female)	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:


Konformität mit Standards

Nicht konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:


- Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung und In-Line-Beleuchtungsoption
- Bis zu 20 Megapixel, 2,2 µm Pixelgröße
- Telezentrische C-Mount-Objektive für 1,1" Sensoren mit Blendenzahl bis zu f/4

TECHSPEC® Telezentrische CobaltTL Objektive wurden für die Inspektion von Halbleitern und Elektronik sowie für verschiedenste Messungen entwickelt. Diese telezentrischen Objektive erreichen einen hohen Lichtdurchsatz mit branchenführenden geringen Blendenwerten. Die Objektive können mit einer Telezentrie von 0,015° und einer Verzeichnung von nur 0,013% ideal für Stitching-Anwendungen in der Bildverarbeitung eingesetzt werden. Die Sensorformatdiagonale von 17,6 mm der Objektive ist kompatibel mit dem IMX304 1,1" Sensor und anderen Sensoren mit ähnlichen Formaten wie z. B. dem IMX183 von Sony. TECHSPEC® Telezentrische CobaltTL Objektive bieten einmalige Kontrastwerte und erreichen so eine maximale Bildqualität mit höchster Messgenauigkeit. Bei den In-Line-Versionen kann der Beleuchtungseingang gedreht / neu positioniert werden, um eine höchste Flexibilität beim Einbau in Maschinen zu gewährleisten. Die Objektive können in Umgebungen mit starken Vibrationen eingesetzt werden und haben eine abnehmbare Feststellschraube zur Fixierung der Blende.


Technische Informationen




#62-921, 0.28X CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot



#62-921, 0.28X CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot




#62-921, 0.28X CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot




#62-921, 0.28X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 182mm Working Distance, f6



#62-921, 0.28X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 182mm Working Distance, f6



#62-921, 0.28X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 182mm Working Distance, f10



#62-921, 0.28X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 182mm Working Distance, f10

Description		Stock No.	Length (A)	Front Diameter (B)	Back Diameter (C)
0.28X	C-Mount	#62-921	197.59mm	138.6mm	50mm
0.36X	C-Mount	#88-602	163.5mm	70mm	43.5mm
0.5X	C-Mount	#62-911	172.9mm	90mm	50mm
0.55X	C-Mount	#88-603	182.5mm	62mm	43.5mm
0.69X	C-Mount	#15-872 / #15-873 (In-Line)	174.96mm	55mm	46mm
0.9X	C-Mount	#62-901	199.8mm	65mm	53mm