

TECHSPEC® Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,179X, 35 mm, M42 x 1,0



TitanTL® Telecentric Lens

Produkt #34-028 KONTAKT



1



€11.075,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€11.075,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0056

Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (5)

Hinweis:
TitanTL®

Typ:
Telecentric Lens

Vergrößerung PMAG:

0.179X
Max. Sensorgröße: APS-H
Arbeitsabstand (mm): 351
Mount: M42 x 1.0
Blende (f/#): f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±26.6mm (20% @ 20 lp/mm, f/16)
Horizontales Bildfeld, APS-H Sensor: 163.1mm
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 163.1 x 112.8
Filterdurchmesser an der Rückseite (mm): 50.8
Typische Verzeichnung @ 520 nm (%): <0.2
Typische Telezentrie @ 520 nm (°): <0.036
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen