

LightPath 354560 | Gespresste Asphäre, 6,33 mm Durchm., 0,18 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#48-160** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€39,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€39,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.33 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
13.86 @650nm

Numerische Apertur NA:
0.18

Substrat: D-ZK3
Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 650
Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 5.10
Randdicke ET (mm): 2.280
Mittendicke CT (mm): 2.77 ±0.05
Blende: 2.78
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 354560
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 1050 - 1600
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 12.11
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform