

0,19X, Hochauflösendes In-Line telezentrisches Objektiv



Produkt #65-026 3-4 Tage

- 1 +

€4.240,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.240,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
46.9mm

Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.017

Auflösung, Bildraum (µm):
4.00

Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±3.00

Hinweis:
Magnification Tolerance %: ±3

Typ: Telecentric Lens
Vergößerung PMAG: 0.19X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 110.00
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f/#): f/6
Verzeichnung (%): ≤0.02
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312")
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen