


0,1" Skala/100 Schritte, 19mm D. Strichplatte Mikroskopokular



Produkt **#62-051** **2 In Stock**

-

1

+

€179^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€179,00 stückpreis
Stk. 5+	€171,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

No	NIST-Zertifikat:
----	------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

19.00 +0.0/-0.1	Durchmesser (mm):
±3	Gesamtgenauigkeit (µm):

0.0025	Linienbreite (mm):
0.1	Zentrierung (mm):
±0.0015	Toleranz Linienbreite (mm):

Optische Eigenschaften

B270	Substrat: ☐
------	------------------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Designed for 1X Objective Power
- 1, 5, or 10mm Scale Versions
- 0.1 or 0.5 Inch Scale Versions

Strichplatten sind klare Glasscheiben mit Skalen oder Mustern, die an der Position der reellen Bildebene in das Mikroskopokular eingesetzt werden können. In der reellen Bildebene liegt das Zwischenbild des Objektes / der Probe, das vom Mikroskopobjektiv erzeugt wird. Liegt die Strichplatte in der Bildebene, werden Skala / Muster und Bild überlagert und beide liegen im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine 1X Vergrößerung entwickelt.